
SMF950

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMGX2KGFFRKG/UST

Für die Inbetriebnahme des Sensors werden zusätzlich ein passender Prozessadapter und eine Dichtung benötigt.
Die passenden Produkte finden Sie im Zubehör.



Produktmerkmale				
Messbereich	100...10000 l/min	6...600 m³/h	26...2642 gpm	0,31...30,94 ft/s
Nennweite	DN150 (6“)			
Prozessanschluss	ifm spezifischer Geräteflansch			
Einsatzbereich				
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte			
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie			
Medien	Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien			
Hinweis zu Medien	Lebensmittelprodukte wie Bier, Milch, Fruchtsäfte, Softgetränke, Ketchup, Joghurt, Joghurt-Toppings, Eiscreme			
	Leitfähigkeit: ≥ 5 µS/cm			
Mediumtemperatur [°C]	-20...150			
Min. Berstdruck	24 bar	348 psi	2,4 MPa	
Druckfestigkeit	16 bar	232 psi	1,6 MPa	
Elektrische Daten				
Betriebsspannung [V]	18...32 DC			
Stromaufnahme [mA]	250; (24 V)			
Min. Isolationswiderstand [MΩ]	100; (500 V DC)			
Schutzklasse	III			
Verpolungsschutz	ja			

SMF950

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMGX2KGFFRKG/UST

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 5				
Messprinzip	Magnetisch-induktiv				
Ein-/Ausgänge					
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge	2				
Eingänge					
Eingänge	OUT2	externer Totalisator Reset			
Ausgänge					
Gesamtzahl Ausgänge	2				
Ausgangssignal	OUT1	Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link			
	OUT2	Analogsignal; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal			
Elektrische Ausführung	PNP/NPN				
Impulsausgang	Durchflussmengen-Zähler				
Kurzschlussschutz	ja				
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet				
Überlastfest	ja				
Analog					
Anzahl der analogen Ausgänge	1				
Analogausgang Strom [mA]	4...20; (skalierbar)				
Max. Bürde [Ω]	500				
Auflösung Analogausgang	0.38 µA				
Digital					
Anzahl der digitalen Ausgänge	2				
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2				
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	100				
Schaltfrequenz DC [Hz]	0...10000				
Mess-/Einstellbereich					
Messbereich	100...10000 l/min	6...600 m³/h	26...2642 gpm	0,31...30,94 ft/s	
Hinweis zur Werkseinstellung	0...160,0 m³/h				
Analogstartpunkt ASP	-10000...8000 l/min	-600...480 m³/h	-2642...2113 gpm	-30,94...24,75 ft/s	
Analogendpunkt AEP	-8000...10000 l/min	-480...600 m³/h	-2113...2642 gpm	-24,75...30,94 ft/s	
Schleichmengenunterdrückung LFC	0...8000 l/min	0...480 m³/h	0...2113 gpm	0...24,75 ft/s	
Impulslänge [s]	0,00005...2				
Impulswertigkeit	0,017...99999000 l				
Temperaturüberwachung					
Messbereich	-20...150 °C		-4...302 °F		
Analogstartpunkt	-20...116 °C		-4...240,8 °F		
Analogendpunkt	14...150 °C		57,2...302 °F		

SMF950

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMGX2KGFFRKG/UST

Leitfähigkeitsüberwachung			
Messbereich	[µS/cm]	100...10000	
Analogstartpunkt	[µS/cm]	0...80000	
Analogendpunkt	[µS/cm]	20000...100000	
Genauigkeit / Abweichungen			
Durchflussüberwachung			
Genauigkeit (im Messbereich)		bei optionaler Werkskalibrierung (Verfügbarkeit in Planung)	± (0,2 % MW + 2 mm/s)
		Standard	± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
Wiederholgenauigkeit		0,1% MW	
Temperaturüberwachung			
Genauigkeit	[K]	± 1 (v > 0,5 m/s)	
Wiederholgenauigkeit	[K]	± 0,5 (v > 0,5 m/s)	
Leitfähigkeitsüberwachung			
Genauigkeit (im Messbereich)		±10% MW ± 25 µS/cm	
Wiederholgenauigkeit		± 5% MW	
Reaktionszeiten			
Durchflussüberwachung			
Ansprechzeit	[s]	< 0,3	
Dämpfung Prozesswert dAP	[s]	0...5	
Temperaturüberwachung			
Ansprechzeit	[s]	< 3; (v > 0,5 m/s)	
Leitfähigkeitsüberwachung			
Ansprechzeit	[s]	< 2	
Software / Programmierung			
Diagnosefunktionen		Durchflussrichtungserkennung; Flüssigkeitserkennung	
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link	
Übertragungstyp		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1.3	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Profile		Smart Sensor - SSP 4.3.4	Measuring and Switching Sensor, floating point, 4 channel
		BLOB	Binary Large Object transfer
		Common - I&D	Identification and Diagnosis
		Extension	Sensor Control Wide
		Extension	Quantity detection, switches when value exceeds the setpoint
		Function	Locator
		Function	ProductURI
SIO-Mode		ja	
Benötigte Masterportklasse		A	
Prozessdaten analog		6	
Prozessdaten binär		8	

SMF950

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMGX2KGFFRKG/UST

Min. Prozesszykluszeit	[ms]	1,9	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)		**Funktion**	**Bitlänge**
		Totalisator	32
		Durchfluss	32
		Temperatur	32
		Leitfähigkeit	32
		Status	4
		Binäre Schaltinformationen	8
IO-Link Funktionen (azyklisch)		Durchflussrichtungserkennung; Totalisator; Speicher; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Simulationsfunktion	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	1809
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		-20...65 °C	-4...149 °F
Lagertemperatur		-20...80 °C	-4...176 °F
Schutzart		IP 67; IP 69; (nach DIN EN 60529)	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		DIN 61326-1	
Schockfestigkeit		DIN IEC 68-2-27	20 g (18ms)
Vibrationsfestigkeit		DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000Hz)
MTTF	[Jahre]	83	
UL-Zulassung		Zulassungsnummer UL	I032
		File Nummer UL	E174189
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	20800	
Gehäuse		Zylindrisch	
Einlaufstrecke		5 x DN	
Auslaufstrecke		2 x DN	
Abmessungen	[mm]	Ø 255 / L = 200	
Werkstoffe		Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Flansch: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronikhalterung: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronik: 1.4404 (Edelstahl / 316L); LED-Ring: PP	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		Messstrecke: PFA; Elektroden: 1.4435 (Edelstahl / 316L)	
Nennweite		DN150 (6“)	
Prozessanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch	
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Betriebszustand	LED-Ring, 3-farbig
Werkseinstellung		m³/h; °C; µS/cm	

SMF950

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMGX2KGFFRKG/UST

Bemerkungen


Bemerkungen	MW = Messwert
	MEW = Messbereichsendwert
	Impuls- und Totalisatorsignal stehen nur für einen der beiden Ausgänge zur Verfügung
	Referenzbedingungen (1/2): Wasser (gasblasenfrei), 15…35 °C, Prozessanschluss: DIN32676 Reihe A, Rohrnorm passend für Prozessanschluss
	Referenzbedingungen (2/2): Einlaufstrecke 10xDN, Auslaufstrecke 5xDN, Geräteeinschwingzeit: 30 Minuten, Geräteorientierung: waagerecht, Displayausrichtung: oben
	Genauigkeitsangaben gemäß Werkszertifikat im Auslieferungszustand
Hinweise	Für die Inbetriebnahme des Sensors werden zusätzlich ein passender Prozessadapter und eine Dichtung benötigt.; Die passenden Produkte finden Sie im Zubehör.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet



Anschluss



1	L+	
2	MP2	DO2, AO, Reset
3	L-	
4	MP1	DO1, IO-Link

AO: Analogausgang; DO: Digitalausgang; MP: Multifunktionsanschluss