


E1002A



Soquete confeccionável

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Área de aplicação

Aplicação	conexão em circuitos intrinsecamente seguros e certificados
-----------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 65

Certificações / testes

Aprovação	BVS 05 ATEX E106
Identificação dos aparelhos ATEX	 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
	 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
	 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Dados mecânicos

Peso	[g]	35,7
Dimensões	[mm]	25 x 25 x 56
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		PA

Observações

Observações	de acordo com a tabela "Soma dos serviços do circuito" no manual de instruções relacionado (parte relevante da segurança ATEX)
	Vários circuitos intrinsecamente seguros podem ser conectados através da tomada de cabos.
	A soma das tensões de um ou vários circuitos intrinsecamente seguros não podem exceder o seguinte valor:
	Uges max = 60 V (valor de pico)
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; codificação: A; Contatos: 4; Corpo: PA; Bloqueio: PA



E1002A



Soquete confeccionável

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Conexão

