
DN1030

Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 Potentiometer

Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennfrequenz AC	[Hz]	47...63
Eingangsspannungsbereich AC	[V]	100...240
Ausgangsspannung DC	[V]	24...28
Schutzklasse		II; (IEC 61140)
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 0,255
Ausgangsspannung	[V]	einstellbar
Max. Ausgangsstrom bei min. Ausgangsspannung	[A]	1,25
Anzahl Ausgangsstromkreise		1
Max. Restwelligkeit	[mV]	50
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
Externe Eingangsabsicherung		10 A; B
Derating	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120
Ausgänge		
Kurzschlussfest		ja
Überlastfest		ja
Belastbarkeit DC-OK-Signal		24 V DC (30 mA)

DN1030


Schaltnetzteil 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70	
Schutzart		IP 20	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	278,5	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715); Freiräume zur Konvektionskühlung 30 mm)	
Abmessungen	[mm]	90 x 45 x 100	
Werkstoffe		Gehäuse: PC/ABS	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		DC ok	1 x LED, grün
Bemerkungen			
Bemerkungen		Ausgangsspannung gemäß SELV, PELV	
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Käfigzugfederklemmen:

Anschluss



1: primär
2: sekundär