




RFID-tunniste

ID-TAG/D20X2.15/01



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-25...70
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	130; (kestotesti: 1 x 100 h)

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	0,125
Muistin koko [bit]	224
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF [vuotta]	2854	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	2,25
Mitat [mm]	Ø 20 / L = 2,2
Materiaalit	PC musta

Huomautuksia

Huomautuksia	Huippulämpötila 1 x 100 h
	Varastointilämpötila 1 x 1000 h
	isku 6 Achsen je 2000 Schocks
	tärinä 3 Achsen je 2,5 h
Pakkausyksikkö	1 kpl



RFID-tunniste

ID-TAG/D20X2.15/01

Muut tiedot

luku-/kirjoitusetäisyys (mm)

	ID-tunnisteiden paikka	Luku	Kirjoitus	
DTA100	yläpuolella	10...28	10...28	
DTA101	yläpuolella	10...28	—	
DTA200	etupuolessa	35	35	
DTA201	etupuolessa	35	—	
DTA300	etupuolessa	50	50	
DTA301	etupuolessa	50	—	

Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita.

Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä.