


Adapterinaarasliitin

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)



1 O-rengas



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 250 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	22,8
Asennuskierre		PG 9
Materiaalit		kotelo: sinkkipainevalu

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	mutteri: 1 x PG9
--------------------	------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4




E11067



Adapterinaarasliitin

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Liitäntä



BK =
BN =
BU =
WH =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen
valkoinen