
DF2101

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



1 Beschriftungsfeld
2 Status LED
3 Push-In Klemmen IO-Link
4 Push-In Klemme 0 V
5 Push-In Klemme 24 V DC

Einsatzbereich		
Ausführung		Klemmschienengehäuse
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	nach SELV/PELV
Nennspannung DC	[V]	24
Eingangsspannung DC	[V]	19,2...30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennspannung 24 V DC)	[ms]	10
Eingangsstrom (Nennspannung 24 V DC)	[A]	40
Ruhestrom	[mA]	10
Verlustleistung (Nennspannung 24 V DC)	[W]	0,48
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SIO-Mode		nein
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	20
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart** / **DeviceID**
		Default / 892
		Status B / 1573
Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60

DF2101

Einspeisemodul für elektronische Sicherung

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Lagertemperatur	[°C]	-40...70	
Schutzart		IP 20; (frontseitig)	
Verschmutzungsgrad		2	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-3	Störemission
		EN 61000-6-2	Störfestigkeit
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	73	
Gehäuse		Quaderförmig	
Montageart		Tragschienenmontage; (TH35 (EN 60715))	
Abmessungen	[mm]	80 x 12,5 x 98	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Status	1 x LED, rot / grün / orange
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Push-In Klemmen:

Kontakthebel/-leiste:

Anschluss

