





Cabo de conexão com conector fêmea

ADOAA030MSS0002H03



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	89,8
Dimensões	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Material do invólucro	TPU	
Material porca	latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
Conexão elétrica		
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)		
Conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x 1/2", angular; codificação: C; Contatos: 3; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: ...0,6 Nm		
		

E12282



Cabo de conexão com conector fêmea

ADOAA030MSS0002H03

Conexão		
	1	GN/YE
	2	BN
	3	BU
BN =	Cores dos fios :	
BU =	marrom	
GN/YE =	azul	
	verde/amarelo	