




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-A-A-E3



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OOF; OUF	
OKF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Faseroptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	69
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	25
Gesamtlänge	[mm]	600

**Lichtwellenleiter Einweglichtschränke**

FE-00-A-A-E3

Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück