
RB3110

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

INCREMENTAL ENCODER



Produktmerkmale		
Auflösung		1...10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Striche
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser	[mm]	10
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Inkremental
Umdrehungstyp		Inkremental / Singleturn
Abtastsystem		magnetisch
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	4,75...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 150
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Max. Drehzahl elektrisch	[U/min]	6000
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		HTL/TTL
Schaltfrequenz	[kHz]	1000
Werkseinstellung		Ausgangsfunktion: HTL (50 mA)
Kurzschlussschutz		ja
Phasenversatz A und B	[°]	90
Mess-/Einstellbereich		
Auflösung		1...10000; (parametrierbar; Werkseinstellung: 1024) Striche
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit	[°]	0,1
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten		Auflösung; Drehrichtung; HTL; TTL
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link

RB3110

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

INCREMENTAL ENCODER

Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
Profile		Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
		Function	Device identification
		Function	Process data variable
		Function	Device diagnosis
SIO-Mode		ja	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,3	
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	499
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85	
Lagertemperatur	[°C]	-40...85	
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	95; (Betauung nicht zulässig)	
Schutzart		IP 68; IP 69K	
Zulassungen / Prüfungen			
Schwingfestigkeit		DIN EN 60068-2-6	20 g
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27	200 g 11 ms
Dauerschockfestigkeit		DIN EN 60068-2-29	20 g / 10...1000 Hz
Vibrationsfestigkeit			30 g / 10...1000 Hz
MTTF	[Jahre]	292	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	443,4	
Gehäuse		Zylindrisch	
Abmessungen	[mm]	Ø 42 / L = 107,9	
Werkstoffe		Flansch: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 0,7; (Befestigungsschraube)	
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	6000	
Max. Anfangsdrehmoment	[Nm]	0,05	
Bezugstemperatur Drehmoment	[°C]	20	
Wellenausführung		Vollwelle	
Wellendurchmesser	[mm]	10	
Wellenwerkstoff		1.4112 (Edelstahl / 440B)	
Einbautiefe der Welle	[mm]	22	
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	0,5	
Befestigungsflansch		Ø 42 mm	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

RB3110

Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

INCREMENTAL ENCODER

Elektrischer Anschluss

IO-Link

1	L+
2	nicht verwenden
3	L-
4	IO-Link
5	nicht verwenden
Abschirmung	Stecker

Drehgeber

1	UB
2	A
3	GND
4	Z/0-Pulse (90 deg)
5	B
Abschirmung	Stecker

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, axial; Codierung: A; Kontakte: 5; Griffkörper: 1.4401 (Edelstahl / 316)

