
E40622

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Einsatzbereich			
Ausführung	für Durchflusssensor SMF		
Applikation	Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich		
Druckfestigkeit	40 bar	4 MPa	
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [MPa]	4		
Hinweis zu MAWP bei Applikationen gemäß CRN	mit VMQ Dichtring E40572 gilt 3,4MPa		

Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

E40622

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN40

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	2382
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 99 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN40 (1 1/2“)
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN EN 10357 Serie C); (DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (ISO 2037)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm
Zubehör		
Lieferumfang		Schrauben 8
Bemerkungen		
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück