




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A



- 1 vuotoaukko
2 tiivistyskartio



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue	50 bar	5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos	
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	50

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	215
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	Hitsattava adapteri: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 45 mm	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------