


SB3233



Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display

SBG34KL0FRKG



CRN



IO-Link

Características do produto

Alcance de medição	0,5...25 l/min	0,03...1,5 m³/h	8...396,5 gph	0,13...6,6 gpm
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 Rosca interna			

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Substâncias	Fluidos líquidos; óleos (viscosidade 68 mm²/s a 40 °C)	
Temperatura do fluido [°C]	-10...100	
Resistência à pressão	100 bar	10 MPa
Aviso da resistência à pressão	na temperatura da substância >70°C: 80 bar / 8 MPa	

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)			
Consumo de corrente [mA]	< 50			
Classe de proteção	III			



Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display

SBG34KL0FRKG

Proteção contra inversão de polaridade		sim
Retardo de prontidão	[s]	< 3

Saídas		
Saídas totais		2
Sinal de saída		sinal de comutação; sinal analógico; sinal de frequência; IO-Link
Saída		parametrizável
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	2
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	150; (200: ...60 °C; Temperatura ambiente; 250: ...40 °C; Temperatura ambiente)
Corrente da saída analógica	[mA]	4...20
Carga máx.	[Ω]	500
Proteção contra curto-circuitos		sim
Proteção contra sobrecarga		sim
Frequência da saída	[Hz]	0...10000

Faixa de medição / de ajuste				
Alcance de medição	0,5...25 l/min	0,03...1,5 m³/h	8...396,5 gph	0,13...6,6 gpm
Escala do display	0...30 l/min	0...1,8 m³/h	0...475,5 gph	0...7,93 gpm
Resolução	0,01 l/min	0,001 m³/h	0,1 gph	0,01 gpm
Ponto de comutação SP	0,16...25 l/min	0,01...1,5 m³/h	2,5...396 gph	0,04...6,6 gpm
Ponto de comutação e retorno rP	0...24,84 l/min	0...1,49 m³/h	0...393,5 gph	0...6,56 gpm
Ponto final de frequência FEP	1,66...25 l/min	0,1...1,5 m³/h	26,5...396 gph	0,44...6,6 gpm
Em passos de	0,02 l/min	0,002 m³/h	0,5 gph	0,01 gpm
Frequência no ponto final FRP	[Hz]	10...10000		
Em passos de	[Hz]	10		
Dinâmica de medição		1:50		

Controle de temperatura		
Alcance de medição	-10...100 °C	14...212 °F
Escala do display	-32...122 °C	-25,6...251,6 °F
Resolução	0,1 °C	0,1 °F
Ponto de comutação SP	-9,3...100 °C	15,2...212 °F
Ponto de comutação e retorno rP	-10...99,3 °C	14...210,8 °F
Em intervalos de	0,1 °C	0,2 °F
Ponto inicial de frequência FSP	-10...78 °C	14...172,4 °F
Ponto final de frequência FEP	12...100 °C	53,6...212 °F
Frequência no ponto final FRP	[Hz]	10...10000
Em passos de	[Hz]	10



Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display

SBG34KL0FRKG

Precisão / desvios		
Controle de fluxo		
Precisão (na área de medição)	± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura do fluído)	
Repetibilidade	± 1 % MEW	
Controle de temperatura		
Derivação de temperatura	0,029 °C / K	
Precisão [K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)	
Tempos de reação		
Controle de fluxo		
Tempo de resposta [s]	0,01	
Amortecimento do valor de processo dAP [s]	0...5	
Em passos de [s]	0,1	
Amortecimento da saída analógica dAA [s]	0...5	
Em passos de [s]	0,1	
Controle de temperatura		
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)	
Software / programação		
Possibilidades de ajuste dos parâmetros	histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; saída de corrente/frequência; saída de comutação do amortecimento/analógica; display rotativo/desligável; unidade de medida padrão; cor do valor do processo; fator de calibração	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9 CDV	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	2	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1044
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	0...60	
Aviso sobre a temperatura do ambiente	temperatura da substância < 80 °C	
	temperatura da substância < 100 °C: 0...40 °C	



Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display

SBG34KL0FRKG

Temperatura de armazenamento	[°C]	-15...80
Proteção		IP 65; IP 67

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[anos]	145
Certificado UL	Número de aprovação UL	I005
	Número do arquivo UL	E174189
Diretiva de equipamentos sob pressão		Boas práticas de engenharia

Dados mecânicos

Peso	[g]	995,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; latão quimicamente niquelado
Materiais em contato com o fluido		1.4401 (aço inoxidável / 316); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); latão (2.0371); latão quimicamente niquelado; PPS; anel de vedação: FKM
Conexão de processo		conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Ciclos de comutação mecânica		10 milhões

Displays / elementos de operação

Display	Unidade do display	6 x LED, verde
	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	valores de medição	exibição alfanumérica, vermelho / verde exibição alternada 4 dígitos
	programação	exibição alfanumérica, 4 dígitos

Observações

Observações	Recomendação: usar filtração de 200 micrômetros.
	Todos os dados são válidos para óleo com as seguintes viscosidades nominais: 68 mm²/s, 40 °C
	MW = valor de medição
	MEW = Valor final da faixa de medição
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Sensor de vazão com inibidor de refluxo e display

SBG34KL0FRKG

Conexão



OUT1:

- saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- saída de comutação controle de temperatura
- Frequencia de saída Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- Frequencia de saída controle de temperatura
- IO-Link

OUT2:

- saída de comutação Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- saída de comutação controle de temperatura
- saída analógica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
- saída analógica controle de temperatura

Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2

Cores dos fios :

BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco

Diagramas e curvas

dP [kPa]

