




Cabo de conexão com conector fêmea

ADOGH080MSS0002K08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Área de aplicação	
Característica especial	cabo blindado
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	2
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	159,8
Dimensões [mm]	15 x 15 x 43
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Contatos: 8; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 1...1,5 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada






Cabo de conexão com conector fêmea

ADOGH080MSS0002K08

Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	tela