




- | | |
|---|---------------|
| 1 | LED keltainen |
| 2 | LED vihreä |



Sovellutus

Sovellutus	kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa
Radiohyväksyntä	USA; Kanada; EU/RED; Australia; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Malesia ; Iso-Britannia; Uusi-Seelanti; Meksiko; Brasilia; Indonesia
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus	Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	24 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Suojausluokka		III
Toimintataajuus	[MHz]	0,125

Tunnistusalue

Kulkunopeus	[m/s]	< 0,5	
Etäisyys kirjoitus/luku edestä	[mm]	400	
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta	[mm]	400	
Etäisyys ID-tag:iin	[mm]	Luku	: ≤ 60 (staattinen)
		Kirjoitus	: ≤ 55 (staattinen)
		referenssitunniste	: E80360

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	DATA / DTE10x
----------------------	---------------



RFID luku-/kirjoituspää LF

DTRLF MCRWIDUS01

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
Iskunkestävyys	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Tärinänkestävyys	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[vuotta]	536
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	185
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Tuntopinta		asento valittavissa (5 vaihtoehtoa)
Mitat	[mm]	40 x 40 x 54
Materiaalit		kotelo: PA; metalliosat: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	tunnistetiedonsiirto	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Tuntoetäisyydet muilla ID-tunnisteilla: katso k.o. tunnisteiden datalehti (E803xx)	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A; Koskettimet: 4		
		
Liitäntä		
