


E80416



Tag RFID

ID-TAG/22X20,5 -M8X1,25



Área de aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (passiva)	[°C]	125

Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	13,56
Tamanho da memória	[bit]	16000
Tipo de memória		FRAM
Tipo de chip		MB89R118C
Número de blocos		250
Tamanho do bloco	[Byte]	8
Padrão RFID		ISO 15693

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...125

Dados mecânicos

Peso	[g]	91,9
Tipo de montagem		montagem em metal e não-metal; (aparafusar ; colar sobre superfície)
Dimensões	[mm]	Ø 22 / L = 20,5
Materiais		aço; PA 6

Observações

Unidades por embalagem		5 peça
------------------------	--	--------

E80416



Tag RFID

ID-TAG/22X20,5 -M8X1,25

Outros dados

distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	10
ANT411 / DTI111 / DTI411	12
ANT420 / DTI120 / DTI420	10
ANT421 / DTI121 / DTI421	17
ANT430 / DTI130 / DTI430	15
ANT431 / DTI131 / DTI431	18
ANT515 / DTI215 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTI513	22