




Adaptadores para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN80



ADI-FREE EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	25 bar	2,5 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	



Adaptadores para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN80

Dados mecânicos		
Peso	[g]	3845,3
Invólucro		Cilíndrico
Dimensões	[mm]	Ø 139 / L = 42,9
Materiais em contato com o fluido		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Dimensão nominal		DN80 (3")
Conexão do sensor		flange de dispositivo específico da ifm
Conexão de processo		Adaptador para soldagem EN10357 séries C (ASME BPE)
Conexão de processo adequada para tubulação padrão		(DIN EN 10357 séries C); (DIN EN 10357 séries D); (DIN 11866 série C); (BS 4825, parte 1); (ISO 2037)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		Ra < 0,4 µm
Acessórios		
Material incluído		parafusos 12
Observações		
Unidades por embalagem		2 peça