




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Erityispiirre		Taustavaimennus
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	2,5



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1...80; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio)	[mm]	1...80
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio)	[mm]	3...76
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio)	[mm]	5...74
Asettelualue	[mm]	10...80
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	4
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana		kyllä

Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link	
Tiedonsiirtotyyppi	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link-versio	1.1	
SDCI-standardi	IEC 61131-9	
Profiili	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Multiple switching signal
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
	Function	Teach channel
SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Min. prosessijakso	[ms]	10
IO-Link -prosessidata (syklinen)	Toiminta	bittimäärä
	prosessiarvo	32
	laitteen tila	4
	binäärinen kytKentätieto	1
IO-Link -toiminnot (asykliset)	sovellutuskohmainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytKentäjaksolaskuri	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	1117

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	756



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P


UL-hyväksyntä	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	UL-hyväksyntänumero	E017
	Tiedostonumero UL	E174191

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	21,1
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Materiaalit		kotelo: ABS; kotelon takapuolella: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

kaaviot ja käyrät

tarkkuuskäyrä




x: etäisyys anturi / kohde [mm]

y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]

1 = kohde musta (6 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

2 = kohde harmaa (18 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

3 = kohde valkoinen (90 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)



a: anturi

b: kohde

c: tausta

x: etäisyys anturi / kohde [mm]

y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]