


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/US100



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	1000
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnot / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	629

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	62,3
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 72
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; EPDM



Lähetinvastaanotinpari, lähetin


OGS-OOKG/US100

Materiaali linssi	suojalasi:PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

