


Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão

REFLECTOR TS-80



1 cabeça do parafuso Ø 7,5 mm

Área de aplicação

Modelo	redondo, para barreiras fotoelétricas de reflexão de luz vermelha e infravermelha
--------	---

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	30,9
Dimensões	[mm]	Ø 84 / L = 7,7
Superfície refletora	[mm]	Ø 80
Materiais		plástico

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------




Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão

REFLECTOR TS-80

Diagramas e curvas

curva característica de redução

Redução $I_{\max} * 0,8$ (DIN EN 60512-5-2)

T Temperatura ambiente [°C]

I Corrente [A]