




Virtausvahti

SID10ADBFPKG/US-100



Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1	
Prosessiliitäntä	kierreliitäntä M18 x 1,5 sisäkierre	
Sovellutus		
Aine	Nesteet; Kaasut	
Aineen lämpötila [°C]	-25...80	
Painealue	300 bar	30 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	208	
Nesteet		
Aineen lämpötila [°C]	-25...80	
Kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	-25...80	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite [V]	18...36 DC	
Virrankulutus [mA]	< 60	
Suojausluokka	III	
Napaisuussuojaus	kyllä	
Käynnistysviive [s]	10	
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Binäärilähtöjen lukumäärä: 1	



Virtausvahti

SID10ADBFPKG/US-100

Lähdöt		
Lähtöjen kokonaismäärä		1
Lähtösignaali		kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		1
Lähtötoiminto		sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Mittaus- / asettelualue		
Anturin pituus L	[mm]	45
Nesteet		
Asettelualue	[cm/s]	3...300
Suurin herkkyys	[cm/s]	3...100
Kaasut		
Asettelualue	[cm/s]	200...3000
Suurin herkkyys	[cm/s]	200...800
Tarkkuus / poikkeamat		
Toistotarkkuus	[cm/s]	1...5
Huomautus / toistotarkkuus		vedellä 5...100 cm/s; 25 °C
		Tehdasasetus
Lämpötilapoikkeama	[cm/s x 1/K]	0.1; (vedellä 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Lämpötilagradientti	[K/min]	300
KytKentätarkkuus	[cm/s]	± 2...± 10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Hystereesi	[cm/s]	2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus)
Vasteajat		
Nesteet		
Vasteaika	[s]	1...10
Kaasut		
Vasteaika	[s]	1...10
Ohjelmisto / ohjelmointi		
KytKentäpisteen asetus		painike
Liitännät		
Tiedonsiirtoliitäntä		IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio		1.1
SDCI-standardi		IEC 61131-9
Profiili	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable



Virtausvahti

SID10ADBFPKG/US-100

SIO-moodi	kyllä	
Vaadittava masterportin tyyppi	A	
Prosessidata, analoginen	2	
Prosessidata, binääri	2	
Min. prosessijakso [ms]	3	
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)	Käyttötapa	Laite-ID
	default	54

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Varastointilämpötila [°C]	-25...100	
Suojausluokka	IP 65; IP 67	

Hyväksynyt / testit		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Iskunkestävyys	DIN IEC 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
MTTF [vuotta]	298	

Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	248,5	
Kotelo	sylinterinmuotoinen	
Mitat [mm]	Ø 50 / L = 113	
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X	
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A	
Prosessiliitäntä	kierrelähtö M18 x 1,5 sisäkierre	
Mittapään halkaisija [mm]	8,2	
Asennuspituus EL [mm]	45	

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	10 x LED, 3-värinen


Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä



P = ohjelmointijohdin etäkalibrointiin
Pin 4: IO-Link