




Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCID06-...../US/ IV



Tuotteen ominaisuudet

Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Prosessiliitäntä	puristusadapteri Ø 6 mm	
Asennuspituus EL [mm]	50	

Sovellutus

Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Aine	nesteet ja kaasut	
Minimiasennussyvyys [mm]	15	

Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
---------------	-----

Mittaus- / asettelualue

Anturin pituus L [mm]	50	
Mittausalue	-50...250 °C	-58...482 °F
Huomautus / mittausalue	kiinteä: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Tarkkuus / poikkeamat

Tarkkuus [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
--------------	-----------------------------

Vasteajat

Dynaaminen vaste T05 / T09 [s]	11 / 37; (DIN EN 60751 mukaan)
--------------------------------	--------------------------------

Käyttöolosuhteet

Suojausluokka	IP 67
---------------	-------

Hyväksynnit / testit

MTTF [vuotta]	11416
---------------	-------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	72,7
Kotelo	sylinterinmuotoinen
Mitat [mm]	Ø 6 / L = 50
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316); PFA/PTFE
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4571/316)
Prosessiliitäntä	puristusadapteri Ø 6 mm
Mittapään halkaisija [mm]	6
Asennuspituus EL [mm]	50



Lämpötila-anturi kaapelilla ja prosessiliitännällä

TS-200KCID06-...../US/ IV

Huomautuksia

Huomautuksia

Tarkkuusarvot pätevät liikkuvalla vedelle.

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PTFE

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liitäntä

