


LMT03A



Sensor de nível para detecção de nível para a área explosiva

LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G



1 Máx. torque de aperto 20...25 Nm



EC 1935/2004



FCM FCM JP



Hygienic Cleanable



IO-Link



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
Ajuste de fábrica	óleos; substâncias à base de óleo; substâncias em pó
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 cone de vedação

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Substâncias	fluidos líquidos e pastosos; substâncias em pó
Não utilizável para	Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada".
Temperatura do fluido [°C]	-20...85
Comprimento da sonda [mm]	153
Pressão do reservatório	-1...40 bar -0,1...4 MPa

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Princípio de medida	capacitivo

Entradas/saídas

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
---------------------------------	----------------------------------

Saídas

Saídas totais	2
Sinal de saída	sinal de comutação; IO-Link
Função elétrica	PNP/NPN
Quantidade de saídas digitais	2
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5



Sensor de nível para detecção de nível para a área explosiva

LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de medição / de ajuste

Ajuste de fábrica	óleos; substâncias à base de óleo; substâncias em pó
-------------------	--

Tempos de reação

Tempo de resposta [s]	< 0,5
-----------------------	-------

Interfaces

Interface de comunicação	IO-Link
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link	1.1
SDCI-Padrão	IEC 61131-9
Modo SIO	sim
Classe de master port exigida	A
Dados do processo analógicos	1
Dados do processo binários	2
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	2,3
DeviceIDs suportados	Modo de operação default DeviceID 642

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...60
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69)

Certificações / testes

Identificação dos aparelhos ATEX	 II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
	 II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
EMC	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4 tanques fechados
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6 8 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	222

Dados mecânicos

Peso [g]	329
Dimensões [mm]	Ø 30 / L = 255
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; PEI; FKM
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK características da superfície: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm; FKM
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 cone de vedação

LMT03A



Sensor de nível para detecção de nível para a área explosiva

LMDCE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	Estado de operação	LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Conexão



OUT1: saída de comutação IO-Link Teach
OUT2: saída de comutação
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco