


AC1212



Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2x4A



1 115/230 V selecionável



Área de aplicação

Modelo

Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN

Dados elétricos

Tensão nominal AC	[V]	110 / 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	88...132 / 184...264
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	500
Tensão de saída AS-i	[V]	29,5...31,6; (para PELV)
Número de circuitos de saída		2
Corrente de saída AS-i	[A]	4
Ondulação residual máx.	[mV]	50
Proteção de entrada externa		> 10 A
Fusível	[A]	8; (não acessível)
Derivação	[W/K]	1 (60...70 °C)
Dissipação (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[W]	30
Dissipação em ponto morto	[W]	4



Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2x4A

Desacoplamento integrado de dados	sim
Saídas	
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim
Possível ligação das saídas em paralelo	não
Possível ligação das saídas em série	não
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-10...60
Proteção	IP 20
Certificações / testes	
EMC	EN 60950/A2 1993
	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
MTTF [anos]	23
Valor característico AS-i	
Certificado AS-i	21901
Dados mecânicos	
Peso [g]	1263,5
Invólucro	Retangular
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensões [mm]	134 x 120 x 118,5
Materiais	alumínio
Displays / elementos de operação	
Display	Função 2 x LED, verde
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça



Alimentador elétrico AS-Interface

PowerSupply 230VAC 2x4A

Conexão elétrica

terminais: ...2.5 mm²

Conexão

