


Laserlähetin/vastaanotinpari, lähetin

OGSLOOKG/US100



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	1
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	13
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	655
Tyyp. elinikä [h]	50000

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 2
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm]	0,5; (2 m)
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	5
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...60
Suojausluokka	IP 65; IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
Lasersuojausluokka	1



Laserl hetin/vastaanotinpari, l hetin

OGSLOOKG/US100

Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	laserluokka:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
MTTF	[vuotta]	1018

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	64
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Kierremerkint�		M18 x 1
Materiaalit		haponkest�v� ter�s (1.4404 / 316L); PA; EPDM
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA

N yt t / k ytt elementit

N�ytt�	k�ytt�	1 x LED, vihre�
--------	--------	-----------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
--------------------	------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	k�ytt�j�nnite "j�nniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikk�	1 kpl

S hke inen liit nt 

Pistokeliit nt : 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4



Liit nt 

