




RFID-Tag

ID-TAG/R20X2,5/06

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.10.2026

Alternativartikel: E80427

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Peaktemperatur (passiv)	[°C]	140; (Testdauer: 1 x 100 h)
-------------------------	------	-----------------------------

Elektrische Daten

Speichergröße	[bit]	gesamt	2592
		UID	64
		User	2528
Speichertyp		EEPROM	
Chiptyp		ICODE SLIX2	
Anzahl der Blöcke		79	
Blockgröße	[Byte]	4	
Max. Lesezyklen		unbegrenzt	
Max. Schreibzyklen		100000	

RFID

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
RFID-Standard		ISO 15693

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 68

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassung		ISO 15693
---------------	--	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	2,9
Montageart		Montage auf Nichtmetall; (Kleben auf Fläche)
Abmessungen	[mm]	Ø 20 / L = 3
Werkstoffe		PPA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



RFID-Tag

ID-TAG/R20X2,5/06

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI110 / DTI410	14
ANT411 / DTI111 / DTI411	20
ANT420 / DTI120 / DTI420 / DTI124 / DTI424 / DTM424 / DTM426	12
ANT421 / DTI121 / DTI421 / DTI125 / DTI425 / DTM425 / DTM427	30
ANT430 / DTI130 / DTI430 / DTI134 / DTI434 / DTM434 / DTM436	25
ANT431 / DTI131 / DTI431 / DTI135 / DTI435 / DTM435 / DTM437	40
ANT513 / DTI213 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI215 / DTI515 / ANT516 / DTI216 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	110