




Sensor de pressão com display

PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V



- 1 exibição alfanumérica 4 dígitos vermelho / verde
- 2 LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
- 3 botão de programação
- 4 parte superior do invólucro pode ser girada 345°



| Características do produto          |                                                                      |                 |                 |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Quantidade de entradas e saídas     | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |                 |                 |              |
| Alcance de medição                  | -1...10 bar                                                          | -14,6...145 psi | -100...1000 kPa | -0,1...1 MPa |
| Conexão de processo                 | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa                              |                 |                 |              |
| Área de aplicação                   |                                                                      |                 |                 |              |
| Característica especial             | Contatos banhados a ouro                                             |                 |                 |              |
| Elemento de medição                 | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica                 |                 |                 |              |
| Aplicação                           | para aplicações industriais                                          |                 |                 |              |
| Substâncias                         | fluidos líquidos e gasosos                                           |                 |                 |              |
| Temperatura do fluido [°C]          | -25...80                                                             |                 |                 |              |
| Min. Berstdruck                     | 150 bar                                                              | 2175 psi        | 15 MPa          |              |
| Resistência à pressão               | 75 bar                                                               | 1087 psi        | 7,5 MPa         |              |
| Resistência contra vácuo            | -1000 mbar                                                           |                 | -0,1 MPa        |              |
| Tipo de pressão                     | pressão relativa; vácuo                                              |                 |                 |              |
| MAWP nas aplicações segundo CRN     | 50 bar                                                               | 725 psi         | 5 MPa           |              |
| Dados elétricos                     |                                                                      |                 |                 |              |
| Tensão de operação [V]              | 18...30 DC; (para SELV/PELV)                                         |                 |                 |              |
| Consumo de corrente [mA]            | < 35                                                                 |                 |                 |              |
| Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC)                                                      |                 |                 |              |



## Sensor de pressão com display

PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Classe de proteção                     | III |
| Proteção contra inversão de polaridade | sim |
| Retardo de prontidão [s]               | 0,3 |
| Watchdog integrado                     | sim |

## Entradas/saídas

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Saídas

|                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Saídas totais                                                          | 2                                                             |
| Sinal de saída                                                         | sinal de comutação; sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
| Função elétrica                                                        | PNP/NPN                                                       |
| Quantidade de saídas digitais                                          | 2                                                             |
| Saída                                                                  | abertura / fechamento; (parametrizável)                       |
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]                      | 2                                                             |
| Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 250                                                           |
| Frequência de comutação DC [Hz]                                        | < 500                                                         |
| Quantidade de saídas analógicas                                        | 1                                                             |
| Corrente da saída analógica [mA]                                       | 4...20; (de escala ajustável 1:5)                             |
| Carga máx. [Ω]                                                         | 500                                                           |
| Tensão da saída analógica [V]                                          | 0...10; (de escala ajustável 1:5)                             |
| Min. resistência de carga [Ω]                                          | 2000                                                          |
| Proteção contra curto-circuitos                                        | sim                                                           |
| Versão da proteção contra curto-circuito                               | por impulso                                                   |
| Proteção contra sobrecarga                                             | sim                                                           |

## Faixa de medição / de ajuste

|                                  |             |                 |                 |                |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Alcance de medição               | -1...10 bar | -14,6...145 psi | -100...1000 kPa | -0,1...1 MPa   |
| Ponto inicial do sinal analógico | -1...8 bar  | -14,6...116 psi |                 | -0,1...0,8 MPa |
| Ponto final do sinal analógico   | 1...10 bar  | 14,6...145 psi  |                 | 0,1...1 MPa    |

## Factory setting / CMPT = 2

|                                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ponto de comutação SP           | -0,94...10 bar   | -13,6...145 psi   | -0,094...1 MPa     |
| Ponto de comutação e retorno rP | -0,98...9,96 bar | -14,2...144,4 psi | -0,098...0,996 MPa |
| Distância mín. entre SP e rP    | 0,06 bar         | 0,6 psi           | 0,006 MPa          |
| Em intervalos de                | 0,02 bar         | 0,2 psi           | 0,002 MPa          |

## Status\_B High Resolution / CMPT = 3

|                                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ponto de comutação SP           | -0,94...10 bar   | -13,6...145 psi   | -0,094...1 MPa     |
| Ponto de comutação e retorno rP | -0,98...9,96 bar | -14,2...144,4 psi | -0,098...0,996 MPa |
| Distância mín. entre SP e rP    | 0,06 bar         | 0,6 psi           | 0,005 MPa          |
| Em intervalos de                | 0,01 bar         | 0,1 psi           | 0,001 MPa          |



## Sensor de pressão com display

PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V

| Precisão / desvios                                                |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                            |     |                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Precisão do ponto de ajuste<br>[% de duração]                     | $< \pm 0,4$ ; (Turn down 1:1)                                                                                                                                                                      |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Repetibilidade<br>[% de duração]                                  | $< \pm 0,1$ ; (nas variações de temperatura $< 10K$ ; Turn down 1:1)                                                                                                                               |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Desvio de características<br>[% de duração]                       | $< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuração do valor mínimo); LS = ajuste de ponto limite)                                                 |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Desvio de histerese<br>[% de duração]                             | $< \pm 0,1$ ; (Turn down 1:1)                                                                                                                                                                      |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Estabilidade ao longo do tempo<br>[% de duração]                  | $< \pm 0,05$ ; (Turn down 1:1; por 6 meses)                                                                                                                                                        |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Coeficiente de temperatura do ponto zero<br>[% de duração / 10 K] | $< \pm 0,2$ ; (-0...80 °C)                                                                                                                                                                         |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Coeficiente de temperatura da amplitude<br>[% de duração / 10 K]  | $< \pm 0,2$ ; (-0...80 °C)                                                                                                                                                                         |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Nota                                                              | Precisão do ponto de comutação, variação da curva característica com DNVGL: $< \pm 1\%$                                                                                                            |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Tempos de reação                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Tempo de resposta [ms]                                            | $< 1,5$                                                                                                                                                                                            |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Tempo de retardo programável dS, dr [s]                           | 0...50                                                                                                                                                                                             |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Amortecimento do valor de processo dAP [s]                        | 0...4                                                                                                                                                                                              |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Amortecimento da saída analógica dAA [s]                          | 0...4                                                                                                                                                                                              |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Tempo de subida máx. da saída analógica [ms]                      | 3                                                                                                                                                                                                  |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Software / programação                                            |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Possibilidades de ajuste dos parâmetros                           | histerese / janela; abertura / fechamento; atraso de comutação/ desligamento; Amortecimento; Unidade do display; saída de corrente/tensão                                                          |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Interfaces                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Interface de comunicação                                          | IO-Link                                                                                                                                                                                            |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Tipo de transferência                                             | COM2 (38,4 kBaud)                                                                                                                                                                                  |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Revisão IO-Link                                                   | 1.1                                                                                                                                                                                                |                  |          |                            |     |                                     |     |
| SDCI-Padrão                                                       | IEC 61131-9                                                                                                                                                                                        |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Modo SIO                                                          | sim                                                                                                                                                                                                |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Classe de master port exigida                                     | A; (se o pino 2 não está conectado: B)                                                                                                                                                             |                  |          |                            |     |                                     |     |
| DeviceIDs suportados                                              | <table> <tr> <th>Modo de operação</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>473</td></tr> <tr> <td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>989</td></tr> </table> | Modo de operação | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 473 | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 989 |
| Modo de operação                                                  | DeviceID                                                                                                                                                                                           |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Factory setting / CMPT = 2                                        | 473                                                                                                                                                                                                |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3                               | 989                                                                                                                                                                                                |                  |          |                            |     |                                     |     |
| Nota                                                              | Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"                                                                                                                                   |                  |          |                            |     |                                     |     |



## Sensor de pressão com display

PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V

| Factory setting / CMPT = 2           |                                                                                                                          |                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Perfil                               | Smart Sensor - SSP 0                                                                                                     | Generic Profiled Sensor                                     |
|                                      | Function                                                                                                                 | Device identification                                       |
|                                      | Function                                                                                                                 | Process data variable                                       |
|                                      | Function                                                                                                                 | Device diagnosis                                            |
| Tempo mín. do ciclo do processo      | [ms]                                                                                                                     | 2,3                                                         |
| Resolução IO-Link pressão            | [bar]                                                                                                                    | 0,01                                                        |
| Dados do processo IO-Link (cíclico)  | Função                                                                                                                   | Comprimento do bit                                          |
|                                      | pressão                                                                                                                  | 14                                                          |
|                                      | informação de comutação binária                                                                                          | 2                                                           |
| Funções IO-Link (acíclico)           | Indicação específica da aplicação                                                                                        |                                                             |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3  |                                                                                                                          |                                                             |
| Perfil                               | Smart Sensor - SSP 3.1                                                                                                   | Measuring Sensor                                            |
|                                      | Common - I&D                                                                                                             | Identification and Diagnosis                                |
| Tempo mín. do ciclo do processo      | [ms]                                                                                                                     | 3                                                           |
| Resolução IO-Link pressão            | [bar]                                                                                                                    | 0,005                                                       |
| Dados do processo IO-Link (cíclico)  | Função                                                                                                                   | Comprimento do bit                                          |
|                                      | pressão                                                                                                                  | 16                                                          |
|                                      | estado do dispositivo                                                                                                    | 4                                                           |
|                                      | informação de comutação binária                                                                                          | 2                                                           |
| Funções IO-Link (acíclico)           | Indicação específica da aplicação                                                                                        |                                                             |
| Condições ambientais                 |                                                                                                                          |                                                             |
| Temperatura ambiente                 | [°C]                                                                                                                     | -25...80                                                    |
| Temperatura de armazenamento         | [°C]                                                                                                                     | -40...100                                                   |
| Proteção                             |                                                                                                                          | IP 65; IP 67                                                |
| Certificações / testes               |                                                                                                                          |                                                             |
| EMC                                  | DIN EN 61000-6-2                                                                                                         |                                                             |
|                                      | DIN EN 61000-6-3                                                                                                         |                                                             |
| Resistência a choques                | DIN EN 60068-2-27                                                                                                        | 50 g (11 ms)                                                |
| Resistência à vibrações              | DIN EN 60068-2-6                                                                                                         | 20 g (10...2000 Hz)                                         |
| MTTF                                 | [anos]                                                                                                                   | 138                                                         |
| Certificado UL                       | Número de aprovação UL                                                                                                   | J012                                                        |
| Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |                                                             |
| Dados mecânicos                      |                                                                                                                          |                                                             |
| Peso                                 | [g]                                                                                                                      | 246                                                         |
| Invólucro                            |                                                                                                                          | Cilíndrico                                                  |
| Dimensões                            | [mm]                                                                                                                     | Ø 34 / L = 90,7                                             |
| Materiais                            |                                                                                                                          | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC   |
| Materiais em contato com o fluido    |                                                                                                                          | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Al2O3 (96 %; Cerâmica); FKM |
| Ciclos de pressão mín.               |                                                                                                                          | 100 milhões                                                 |
| Máx. torque de aperto                | [Nm]                                                                                                                     | > 50; (Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
| Conexão de processo                  |                                                                                                                          | conexão da rosca 1/4" NPT rosca externa                     |



Sensor de pressão com display

PN-010-REN14-MFRKG/US/ /V

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Elemento de estrangulamento disponível | não (instalação posterior) |
|----------------------------------------|----------------------------|

Displays / elementos de operação

|         |                       |                                                   |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Display | Unidade do display    | 3 x LED, verde (bar, psi, MPa)                    |
|         | Status de chaveamento | 2 x LED, amarelo                                  |
|         | valores de medição    | exibição alfanumérica, vermelho / verde 4 dígitos |

Observações


|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Conexão



|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| OUT1             | saída de comutação<br>IO-Link         |
| OUT2             | saída de comutação<br>saída analógica |
| Cores dos fios : |                                       |
| BK =             | preto                                 |
| BN =             | marrom                                |
| BU =             | azul                                  |
| WH =             | branco                                |