


Adaptador para soldagem EN10357 séries A

ADAPT EN10357 DN25



ADI-FREE FCM CN FCM JP FDA



Área de aplicação

Modelo	para sensor de vazão SMF	
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas; sistemas higiênicos	
Resistência à pressão	16 bar	1,6 MPa

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.	
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.	

Dados mecânicos

Peso [g]	1210	
Invólucro	Cilíndrico	
Dimensões [mm]	Ø 78 / L = 26,2	
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Dimensão nominal	DN25 (1")	
Conexão do sensor	flange de dispositivo específico da ifm	
Conexão de processo	Adaptador para soldagem EN10357 séries A (DIN)	

E40471



Adaptador para soldagem EN10357 séries A

ADAPT EN10357 DN25

Conexão de processo adequada para tubulação padrão	(DIN EN 10357 séries A); (DIN 11866 séries A); (DIN 11850 séries 1); (DIN 11850 séries 2)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	Ra < 0,4 µm
Acessórios	
Material incluído	parafusos 8
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça