




Laserl hetin/vastaanotinpari, vastaanotin

OGELFPKG/US100



1 ohjelmointipainikkeet



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Toimintaperiaate		L�hetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
S�hk�iset tiedot		
K�ytt�j�nnite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	11
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyll�
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	655
Tyyp. elinik�	[h]	50000
L�hd�t		
S�hk�inen rakenne		PNP
L�ht�toiminto		kirkas / himme� kytkent�; (ohjelmoitava)
Maks. j�nniteh�vi�, bin��ril�ht� DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, bin��ril�ht� DC	[mA]	200
Kytkent�taajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyll�
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyll�
Tunnistusalue		
L�hetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaet�isyys	[m]	< 60
Tehdasasetus		himme� kytkent�
Toimintaet�isyys s��dett�v�		kyll�
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija	[mm]	3; (60 m)



Laserlähetin/vastaanotinpari, vastaanotin

OGELFPKG/US100

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	786
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	61,9
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4		
		
Liitäntä		
