
DTC600

RFID Schreib-Lesekopf HF

DTCHF HLRWCOUS03



1 LED Betriebszustand
2 LED-Balkenanzeige
3 Einbaugewinde: M4 max. Einschraubtiefe: 15 mm

Einsatzbereich			
Applikation		Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen	
Funkzulassung für		USA; Kanada; EU/RED; Australien; Japan; Taiwan; Indien; China	
Hinweis zur Funkzulassung		Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	9...32 DC	
Stromaufnahme	[mA]	< 150; (24 V)	
Schutzklasse		III	
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56	
Erfassungsbereich			
Abstand Schreib-/Lesekopf frontal	[mm]	900	
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich	[mm]	1200	
Abstand zum ID-Tag	[mm]	bezogen auf ID-TAG E80384 :	< 190
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle		CAN	
Protokoll		CANopen	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60	
Lagertemperatur	[°C]	-25...80	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Dauerschock
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Einzelschock
Vibrationsfestigkeit		EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	458,5	

DTC600

RFID Schreib-Lesekopf HF

DTCHF HLRWCOUS03

Abmessungen [mm]	120 x 50 x 113	
Werkstoffe	PBT; PC; Edelstahl	

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün / rot CANopen Schnittstelle
		1 x LED-Balkenanzeige, gelb Tag-Kommunikation

Bemerkungen

Bemerkungen	Abstände zu anderen ID-TAGs siehe jeweiliges Datenblatt (E803xx)
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5



1	nicht belegt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L