




Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; Vergoldete Kontakte

Applikation

Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)

Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

10

Ausgänge

Elektrische Ausführung

PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...80



Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1
--------------	----------------	--------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	306
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	152 x 60 x 33
Werkstoffe		Gehäuse: PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		8
Ausführung Steckverbinder		M12

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	16 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör


Lieferumfang	Verschlusskappen: 2
	Beschriftungsschilder: 8

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Anschluss


Steckverbindung: 1 x M23; Kontakte: 19, vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



Zentralverteiler

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

