
EVC12A

Verbindungskabel

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Applikation		NAMUR
Lackverträglich		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 67; (bei Anwendung außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K)
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX Gerätekennzeichnung		II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	212,5
Abmessungen	[mm]	31 x 15,5 x 36,5
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung		FKM
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 1,2...1,5 Nm



EVC12A


Verbindungskabel

VDOAH040VAT0005H04STAH040VAT

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Dichtung: FKM; Anzugsdrehmoment: 1,2...1,5 Nm

