




Painelähetin

PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW



1 tiiviste



Tuotteen ominaisuudet

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1			
Mittausalue	0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0,6 MPa
Prosessiliitäntä	kierrelähtö G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)			

Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön		
Aine	nesteeet ja kaasut		
Aineen lämpötila [°C]	-40...90		
Min. rikkoutumispaine	200 bar	2900 psi	20 MPa
Painealue	15 bar	215 psi	1,5 MPa
Huomautus / painealue	staattinen		
Tyhjiökestoisuus	-1000 mbar	-0,1 MPa	
Painelaji	suhteellinen paine		

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	8,5...36 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Käynnistysviive [s]	< 0,1

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiavirtalähtö [mA]	4...20
Maks. kuormitus [Ω]	(U _b – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Oikosulkusuojaus	kyllä



Painelähetin

PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Ylikuormitussuojaus	kyllä			
Mittaus- / asettelualue				
Mittausalue	0...6 bar	0...87 psi	0...600 kPa	0...0,6 MPa
Tarkkuus / poikkeamat				
Toistotarkkuus [% mittausalueesta]	< ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)			
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,5; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin)			
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)			
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta]	< ± 0,2			
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta]	< ± 0,1; (per 6 kuukautta)			
Lämpötilakerroin 0-piste ja mittausalue [% säätöalueesta / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)			
Vasteajat				
Analogialähdön askellusvasteaika [ms]	1			
Käyttöolosuhteet				
Ympäristölämpötila [°C]	-40...90			
Varastointilämpötila [°C]	-40...100			
Suojausluokka	IP 67; IP 69K			
Hyväksynnät / testit				
EMC	DIN EN 61000-6-2			
	DIN EN 61000-6-3			
Iskunkestävyys	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)		
Tärinänkestävyys	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)		
MTTF [vuotta]	787			
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	J029		
Painelaitedirektiivi	Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta			
Mekaaniset tiedot				
Paino [g]	58			
Kotelo	sylinterinmuotoinen			
Mitat [mm]	Ø 19 / L = 66			
Materiaalit	ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI			
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	ruostumaton teräs (630/1.4542/17-4 PH)			
Painesyklejä vähintään	60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine)			
Kiristysmomentti [Nm]	25...35; (suositeltava kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivisteestä ja painekuormituksesta)			
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2)			
Prosessiliitännän tiivistys	FKM (DIN EN ISO 1179-2)			



Painelähetin

PT-006-SEG14-A-ZVG/US/ IW

Rajoitinelementti sisäänrakennettuna	ei (jälkiasennettavissa)
--------------------------------------	--------------------------

Huomautuksia


Huomautuksia	BFSL = BFSL (minimiarvoasetus)
	LS = raja-arvoasetus
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 2



Liitäntä



OUT	analogialähtö värit DIN EN 60947-5-2 mukaan Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen