




RFID-tunniste

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01



- 1 ID-tunniste
2 tunnisteeseen paikkamerkki antennin keskusta



Sovellutus

Sovellutus	Työkappalealustojen koodaus kuljetinjärjestelmissä
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C]	-40...85
Huippulämpötila (passiivinen) [°C]	120; (kestotesti: 1 x 100 h)

Sähköiset tiedot

Toimintataajuus [MHz]	0,125
Muistin koko [bit]	224
Maks. lukujaksojen määrä	rajoittamaton
Maks. kirjoitusjaksojen määrä	100000

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-40...85
Varastointilämpötila [°C]	-40...90
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

Iskunkestävyys	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Tärinänkestävyys	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
MTTF [vuotta]	2854	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	10,1
Kotelo	ID-tunnisteeseen kiinnike työstökappalealustoille
Mitat [mm]	18 x 33 x 16,9



RFID-tunniste

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01

Materiaalit	PBT oranssi; PA musta
-------------	-----------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ID-tunniste:, E80301
--------------------	----------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Huippulämpötila 1 x 100 h
	Varastointilämpötila 1 x 1000 h
	isku 3 Achsen je 1084 Schocks
	tärinä 3 Achsen je 8 h
Pakkausyksikkö	1 kpl

Muut tiedot**luku-/kirjoitusetäisyys (mm)**

	ID-tunnisteiden paikka	Luku	Kirjoitus	
DTA100	etupuolessa	20	10	
DTA101	etupuolessa	20	—	

Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita.

Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä.