


Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D50/G1

suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm. Paksummille seinämille löytyy sopivampia hitsausadaptereita.



- 1 G1 sisäkierre Aseptoflex Vario
2 tiivistyskartio

ACS EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA Hygienic Cleanable Reg31

Sovellutus	
Asennus	suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm
Painealue	50 bar 5 MPa
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos
Hyväksynnät / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	191,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 50 mm
Tiivistys	Tiiviste
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163
	Einschweißdorn, E30452
	Einschweißdorn wassergekühlt, E30532
	Leckagetest, E30530
	Schleifschutz, E30160
Huomautuksia	
Huomautuksia	suositeltava seinämäpaksuus ≤ 3 mm. Paksummille seinämille löytyy sopivampia hitsausadaptereita.

E30122



Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D50/G1

Pakkausyksikkö

1 kpl