


Sensores de reflexão difusa

OGT-FPKG/US100



1 botões de programação



Características do produto

Tipo de luz	luz vermelha
Invólucro	forma construtiva de roscas

Área de aplicação

Princípio de funcionamento	Sensores de reflexão difusa
Aplicação	Indústria alimentícia e de bebidas

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...36 DC
Consumo de corrente [mA]	25
Classe de proteção	II
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tipo de luz	luz vermelha

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	Comutação de modo Claro/Escuro; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Frequência de comutação DC [Hz]	2000
Proteção contra curto-circuitos	sim
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de detecção

Alcance [mm]	2...800; (papel branco 200 x 200 mm 90%# remissão)
Ajuste de fábrica	comutação com luz
Alcance de ajuste [mm]	150...800
Alcance/alcance de detecção ajustável	sim



Sensores de reflexão difusa

OGT-FPKG/US100

Diâmetro máx. da mancha de luz	66
--------------------------------	----

Dimensões da mancha de luz valem para	a faixa máxima de detecção
---------------------------------------	----------------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------	-----------------------------

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[anos]	473
------	--------	-----

Dados mecânicos

Peso	[g]	60,9
------	-----	------

Invólucro	forma construtiva de roscas
-----------	-----------------------------

Dimensões	[mm]	M18 x 1 / L = 72
-----------	------	------------------

Designação da rosca	M18 x 1
---------------------	---------

Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
-----------	--

Material da lente	protetor frontal:PMMA
-------------------	-----------------------

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Função Teach	sim
--------------	-----

Trava eletrônica	sim
------------------	-----

Acessórios

Material incluído	porcas de fixação: 2
-------------------	----------------------

Observações

Observações	tensão de serviço "supply class 2" conforme cULus
-------------	---


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4



Conexão





Sensores de reflexão difusa

OGT-FPKG/US100

Diagramas e curvas

curva da capacidade de reserva

