
EVF525

Anschlusskabel mit Stecker

ASTAN040VAS0010R04



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Applikation		Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie; Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	30 AC / 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	0...80
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	649,5
Abmessungen	[mm]	38 x 15,5 x 35,5
Werkstoffe		PP halogenfrei
Werkstoff Griffkörper		PP
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 15 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 1 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

EVF525

Anschlusskabel mit Stecker

ASTAN040VAS0010R04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: D; Kontakte: 4, vergoldet; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Anschluss



	Adernfarben :
BU =	blau
OG =	orange
WH =	weiß
YE =	gelb