




Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte	
Applikation	Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Enclosure type	Type 1



Zentralverteiler


ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	256,5
Gehäuse		Quaderförmig
Montageart		Rückwandmontage
Abmessungen	[mm]	125 x 60 x 33
Werkstoffe		Gehäuse: PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		6
Ausführung Steckverbinder		M12
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	12 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2
		Beschriftungsschilder: 6
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Anschluss		
Steckverbindung: 1 x M23; Kontakte: 19, vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		

Zentralverteiler

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Kontakte: 5, vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

