




Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/SO/AS



1 painike



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200



Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/SO/AS

KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitusuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	1...600; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	60
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	854

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	27,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit	kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	suojalasi:lasi
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus
	1 x LED, keltainen
	käyttö
	1 x LED, vihreä
	Toiminta
	1 x LED, punainen
Elektroninen lukko	kyllä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	ruuvit: 2 x (M3 x 16 mm)
	peruskiinnike: 1, E20964
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2


Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 4	

Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/SO/AS

Liitäntä



2 Teach

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

