


TS2256



Sensor de temperatura com cabo e conexão de processo

TS-200KCID06-...../US/ IV



Características do produto

Alcance de medição	-50...250 °C	-58...482 °F
Conexão de processo	Adaptação de fixação Ø 6 mm	
Comprimento de instalação [mm] EL	50	

Área de aplicação

Elemento de medição	1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Profundidade mínima de imersão [mm]	15

Dados elétricos

Classe de proteção	III
--------------------	-----

Faixa de medição / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm]	50	
Alcance de medição	-50...250 °C	-58...482 °F
Aviso sobre a área de medição	imóvel: 280 °C / 536 °F (10000 h)	

Precisão / desvios

Precisão [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 x t)$
--------------	-----------------------------

Tempos de reação

Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s]	11 / 37; (de acordo com DIN EN60751)
---	--------------------------------------

Condições ambientais

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

MTTF [anos]	11416
-------------	-------

Dados mecânicos

Peso [g]	72,7
Invólucro	Cilíndrico
Dimensões [mm]	Ø 6 / L = 50
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PFA/PTFE
Materiais em contato com o fluído	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Conexão de processo	Adaptação de fixação Ø 6 mm

TS2256



Sensor de temperatura com cabo e conexão de processo

TS-200KCID06-...../US/ IV

Diâmetro da sonda	[mm]	6
Comprimento de instalação EL	[mm]	50

Observações

Observações	Os valores para segurança aplicam à água.
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica

cabo: 2 m, PTFE

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4



Conexão

