


Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELD ADAPT FLUSH G1 ASEPT PIPE ASME 2,5



1. Innengewinde G1 Aseptoflex Vario
2. Leckagebohrung (4)
3. Dichtfläche



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM JP FDA

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Montage	für Rohrleitungen
Druckfestigkeit [bar]	40
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	131,2
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter für Rohre 2,5" DIN 11866 Reihe C ASME (63,5 x 1,65)
Abdichtung	Dichtring

Zubehör

Lieferumfang	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM China, E30163
	Einschweißdorn, E30452
	Einschweißdorn wassergekühlt, E30532

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------