
E21347

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien
Erfassungsbereich		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	480
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OCF (High Power)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	61,9
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M6
Tastkopfdurchmesser	[mm]	7
Tastkopflänge	[mm]	45
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		◐
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)

E21347

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-M-V-M6

Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück