




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-DPKG/0,20M/AS



vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus		Robotiikka-, kokoonpano- ja tavarankäsittelysovellutukset
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	10; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	0...1,5
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O7E-DPKG/0,20M/AS

Suojausluokka	IP 65
---------------	-------

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	1312

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	20,3 x 15 x 9
Materiaalit	kotelo: PA
Materiaali linssi	suojaalasi:PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla
Kiristysmomentti [Nm]	0,5

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------


Huomautuksia

Huomautuksia	Käyttöjännite UL-normin mukaan "luokka 2"
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

