


AS-i repeater-yksikkö

SmartL25 AS-i Repeater III



Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus	AS-i-verkon laajennus / 100 m

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC; (SELV/PELV mukaan ; energiarajoitetut piirit IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4 mukaan)
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	60; (per AS-i-linja)
Ylijänniteluokka	II

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Galvaaninen erotus	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...70
Huomautus / ympäristölämpötila	> 3000 m: -25...67 °C
Varastointilämpötila [°C]	-25...75
Sallittu suht. ilmankosteus [%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta [m]	3000
Suojausluokka	IP 20
Likaantumisaste	2



AS-i repeater-yksikkö

SmartL25 AS-i Repeater III

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 62026-2	
UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Low Voltage / Limited Energy
	Tiedostonumero UL	E205959
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	170
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	125,7 x 25,4 x 108
Materiaalit		PA 6.6
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	2 x LED, vihreä
	Toiminta	LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Combicon-liittimet
		Silta väylän päättämistä varten
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




AS-i repeater-yksikkö

SmartL25 AS-i Repeater III

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



	lähtevä AS-i-kaapeli
A2-	AS-i - linja 2
A2+	AS-i + linja 2
A2-	AS-i - linja 2
A2+	AS-i + linja 2
	tuleva AS-i-kaapeli
A1+	AS-i + linja 1
A1-	AS-i - linja 1
A1+	AS-i + linja 1
A1-	AS-i - linja 1
T1	Silta väylän päättämistä varten
T2	Silta väylän päättämistä varten