
SL5201

Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M/BS



Produktmerkmale			
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 23 mm	
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte	
Mediumtemperatur	[°C]	35...65	
Druckfestigkeit		1 bar	0,1 MPa
Elektrische Daten			
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10	
Betriebsspannung	[V]	24 DC	
Stromaufnahme	[mA]	< 35	
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	90	
Ein-/Ausgänge			
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Ausgänge			
Gesamtzahl Ausgänge		1	
Ausgangssignal		Analogsignal	
Anzahl der analogen Ausgänge		1	
Analogausgang Spannung	[V]	0...10	
Mess-/Einstellbereich			
Durchflussbereich	[cm/s]	200...2000	
Hinweis zum Durchflussbereich		= 1...10 V	

SL5201

Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M/BS

Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	726
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	219
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Werkstoffe		Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PBT; Titan
Prozessanschluss		Klemmadaption Ø 23 mm
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle: 1, E40048
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Steckverbindung: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); Codierung: A; Kontakte: 4, vergoldet



Anschluss

