
E12835

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0005H06



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Schleppketteneignung	
Applikation		CAN-Bus; Für den mobilen Einsatz	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC	
Schutzklasse		III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	17; (Adern 2+5: 4 A)	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-30...80	
Schutzart		IP 65; IP 67; (Gegenstecker gesteckt)	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	894,7	
Werkstoff Griffkörper		TPU	
Werkstoff Dichtung		Silikon	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
		Biegezyklen	> 5 Mio.
		Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen			
Bemerkungen		Biegeradius bei flexiblem Einsatz: min. 15 x Kabeldurchmesser	
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 10 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm) + 4 x 2,5 mm² (140 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Griffkörper: TPU, schwarz; Dichtung: Silikon



E12835

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--D0005H06

Anschluss

