


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH050MSS0030C05



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet;
Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset; Käyttö
työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Suojausluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4

Kokonaiskuormitettavuus
(UL)

[A]

3

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...90

Huomautus /
ympäristölämpötila

cULus: ...75 °C

Ympäristölämpötila (liikkuva)

[°C]

-25...90

Huomautus /
ympäristölämpötila (liikkuva)

cULus: ...75 °C

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

1156,8

Mitat

[mm]

26,5 x 15,5 x 36,5

Valukotelomateriaali

TPU

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Tiivistemateriaali

FKM

Käyttö energiansiirtoketjuissa

kyllä

Käyttö energiansiirtoketjuissa

Taivutussäde liikkuuissa sovellutuksissa

min. 10 x kaapelin halkaisija

Liikenopeus

maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa
liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²

Taivutuskertojen lukumäärä

≥ 2 Mio.

Vääntörasitus

± 180 °/m

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Liitäntäkaapeli naarasliitokkeella


ADOAH050MSS0030C05

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 30 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty



Liitäntä



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen