


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US100



1 ohjelmointipainikkeet



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	11
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	624

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Kytkeätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 25
Tehdasasetus	himmeä kytkentä
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
-------------------------	----------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US100

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		786	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		50	
Kotelo		kierremalli	
Mitat [mm]		M18 x 1 / L = 72	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Materiaali linssi		suojalasi:PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 4			
2 1 3 4 			
Liitäntä			





Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/US100

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

