


LMT105



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMECE-A12E-QSKG-2/US



1 Máx. torque de aperto 20...25 Nm



Características do produto

Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2
Ajuste de fábrica	fluidos à base de água
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 cone de vedação

Área de aplicação

Característica especial	Contatos banhados a ouro
Substâncias	fluidos líquidos e pastosos; substâncias em pó
Fluidos recomendados	água; fluidos à base de água; óleos; substâncias à base de óleo; substâncias em pó
Não utilizável para	Consulte o manual de operação, capítulo "Utilização adequada".
Comprimento da sonda [mm]	253
Pressão do reservatório	-1...40 bar -0,1...4 MPa
MAWP nas aplicações segundo CRN	40

Óleo

Temperatura do fluido [°C]	-20...100
Temperatura breve da substância [°C]	-20...150; (1 h)

Água

Temperatura do fluido [°C]	-20...100
Temperatura breve da substância [°C]	-20...150; (1 h)

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	18...30 DC
Consumo de corrente [mA]	< 50
Classe de proteção	III
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Princípio de medida	capacitivo



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMECE-A12E-QSKG-2/US

Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de saídas digitais: 2	
Saídas		
Saídas totais	2	
Sinal de saída	sinal de comutação; IO-Link	
Função elétrica	PNP/NPN	
Quantidade de saídas digitais	2	
Saída	abertura / fechamento; (parametrizável)	
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	2,5	
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100	
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Versão da proteção contra curto-circuito	por impulso	
Proteção contra sobrecarga	sim	
Faixa de medição / de ajuste		
Ajuste de fábrica	fluidos à base de água	
Tempos de reação		
Tempo de resposta [s]	< 0,5	
Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Perfil	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Dados do processo analógicos	1	
Dados do processo binários	2	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	2,3	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	370
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-20...85	
Aviso sobre a temperatura do ambiente	Temperatura do fluido: < 100 °C	
	-20...60 °C	
	Temperatura do fluido: < 150 °C	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...85	

LMT105



Sensor de nível para detecção de nível limite

LMECE-A12E-QSKG-2/US

Proteção	IP 68; IP 69K
----------	---------------

Certificações / testes

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: tanques fechados
Resistência a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistência à vibrações	DIN EN 60068-2-6	8 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos]	223	
Certificado UL	Número de aprovação UL	H001

Dados mecânicos

Peso [g]	354,8	
Dimensões [mm]	Ø 30 / L = 355	
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK; PEI; FKM	
Materiais em contato com o fluído	1.4404 (aço inoxidável / 316L); 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PEEK características da superfície: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm; FKM	
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/2 cone de vedação	

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	Estado de operação	LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado



Conexão



OUT1: saída de comutação IO-Link Teach
OUT2: saída de comutação
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco