
E40623

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN50



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 FCM CN FCM JP FDA Hygienic Cleanable

Einsatzbereich			
Ausführung		für Durchflusssensor SMF	
Applikation		Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Hygienebereich	
Druckfestigkeit		25 bar	2,5 MPa
Zulassungen / Prüfungen			
Druckgeräterichtlinie		Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.	
Sicherheitshinweise		Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	2580,4	
Gehäuse		Zylindrisch	

E40623

Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)

ADAPT EN10357-C DN50

Abmessungen	[mm]	Ø 109 / L = 42,9
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)
Nennweite		DN50 (2“)
Sensorikanschluss		ifm spezifischer Geräteflansch
Prozessanschluss		Einschweißadapter EN10357 Serie C (ASME BPE)
Prozessanschluss passend für Rohrnorm		(DIN 11866 Reihe C); (BS 4825 Teil 1); (DIN EN 10357 Serie C)
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen		Ra < 0,4 µm
Zubehör		
Lieferumfang		Schrauben 8
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		2 Stück