




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043VAS0010E04



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Lähdöt		
Sähköinen rakenne	PNP	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...50
Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	5...100
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)		cULus: ...50
Suojausluokka		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	20027
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	384,2
Mitat	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Valukotelomateriaali	PVC	
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Tiivistemateriaali	EPDM	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 1 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH043VAS0010E04

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä


Kaapeli: 10 m, PVC, oranssi, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PVC, musta, läpikuultava; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm



Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen